




	<b>Modelo</b>	SU-CSG-5
	<b>Potencia</b>	5 kW
	<b>Presión de trabajo</b>	Programable según receta
	<b>Modelo</b>	SU-CSG-8
	<b>Potencia</b>	8 kW
	<b>Presión de trabajo</b>	0,5 bar
	<b>Modelo</b>	SU-CSG-12
	<b>Potencia</b>	12 kW
	<b>Presión de trabajo</b>	Programable según receta
	<b>Modelo</b>	SU-CSG-16
	<b>Potencia</b>	16 kW
	<b>Presión de trabajo</b>	Programable según receta
	<b>Modelo</b>	SU-CSG-20
	<b>Potencia</b>	20 kW
	<b>Presión de trabajo</b>	Programable según receta
	<b>Modelo</b>	SU-CSG-24
	<b>Potencia</b>	24 kW
	<b>Presión de trabajo</b>	Programable según receta

En esta tabla se relaciona el generador de vapor adecuado según el volumen de la cámara de esterilización.

<b>Cámara esterilización</b>	<b>Generador vapor</b>
2 palets	5 kW
10 palets	8kW o 12kW
12 palets	8kW o 12kW
16 palets	12 kW o 16 kW
20 palets	12 kW o 16 kW
24 palets	20 kW o 24 kW
30 palets	24 kW
36 palets	24 kw